

交換用ビットセット



No. TD-BS1 (プラス/マイナス) No. TD-BS2 (ヘックス) No. TD-BS3 (トルクス) No. TD-BS4 (ソケット)

適用機種
TD-70/TD-71/TD-72/TD-73MC/TD-80/TD-150/TD-160
S-12/S-13/TX-10/TX-11/TX-12MC
830MG-4/840/840L

適用機種
TD-70/TD-71/TD-72
TD-170
TX-11/TD-73MC
TX-12MC

No. TD-BS1 交換用ビットセット(プラス/マイナス)

内 容 明 細	サイズ (mm)	JANコード (4907587)	内装
⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖4, ⊖6 ×25.4mm ビットベルトホルダー	120×45×23	061805	10

No. TD-BS2 交換用ビットセット(ヘックス)

対辺2.5, 3, 4, 5, 6 ×25.4mm ビットベルトホルダー	120×45×23	061812	10
---	-----------	--------	----

No. TD-BS3 交換用ビットセット(トルクス)

T10H, T15H, T20H, T25H, T30H ×25.4mm ビットベルトホルダー	120×45×23	061829	10
--	-----------	--------	----

No. TD-BS4 交換用ビットセット(ソケット)

対辺5.5, 7, 8, 10 ビットベルトホルダー	120×45×23	061836	10
----------------------------	-----------	--------	----

検電ドライバー



No.130005



No.130006



No.83L



No.82L

詳しいスペックは
27
ページ

品番 No.	内容明細	サイズ (mm)	JANコード (4907587)	内装	外装 (セット)
130005	⊖4, ⊖6, ⊕1, ⊕2, H5.5, 角キリ	185×105×32	060600	—	10
130006	⊖3, ⊖4, ⊖6, ⊕1, ⊕2, 角キリ	185×105×32	060617	—	10
83L	—	185× 70×16	013033	10	—
82L	—	185× 70×16	013026	10	—

インパクトドライバー



No.230001



No.240001



No.260002



No.250001

品番 No.	ビット 内容明細	サイズ (mm)	JANコード (4907587)	外装 (セット)
230001	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖5, ⊖6, ⊖7	225×110×45	061164	5
240001	⊕2×36/80, ⊕3×36/80 ⊕4×36, ⊖10×36	205× 60×60	061126	5
260002	⊖5, ⊖6, ⊖7, ⊕1, ⊕2, ⊕3	225×110×33	061188	5
250001	⊖10, ⊕2, ⊕3, ⊕4	325× 80×38	060921	5

インパクトドライバー用ビット



取付本数1本

品番 No.	内容明細	サイズ (mm)	JANコード (4907587)	内装 (セット)
C502125	⊕ 2×125	170×42	345653	10
C503125	⊕ 3×125	170×42	345660	10
C506125	⊖ 6×125	170×42	345677	10
C512036	⊕ 2× 36	170×42	345172	10
C513036	⊕ 3× 36	170×42	345189	10
C518036	⊖ 8× 36	170×42	345196	10
C553125	⊕ 3×125	170×42	345219	10
C556125	⊖ 6×125	170×42	345226	10